

BENNING**Multimeter, Označenie výrobcu: MM2-3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473300 MM2-3
GTIN	4014651446939
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Robustné plastové puzdro s veľkoformátovým 3 1/2", 4" alebo 4 3/4" LCD displejom.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie. Kategória základnej úrovne v profesionálnej meracej technike. S optimálnym pomerom cena/výkon. Rýchla kontrola priechodnosti, kontrola zdiery s výstrahou (ochrana poistiek).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah balenia:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu. Snímač teploty drôtu, gumový ochranný rám.

Technický opis

Striedavý prúd AC	1 mA – 10 A
Odpor	0,1 Ω – 60 MΩ
Kalibrácia	I3

Kalibrácia	I7
Základná presnosť	0,2 %
Frekvencia	10 Hz – 1 kHz
Teplota	-40 - 400 °C
Jednosmerné napätie	10 µV – 1000 V
Striedavé napätie AC	10 µV – 1000 V
Senzor napätia (bezdotykový)	áno
Kapacita	0,01 nF – 10 mF
Počet obsiahnutých batérií	2
Merací proces	TRUE RMS
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Skúška diód	áno
Skúška priechodnosti	áno
Jednosmerný prúd DC	1 mA – 10 A
Funkcia ukladania	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Kategória prepätia	CAT III 1000 V
Kategória prepätia	CAT IV 600 V
Rozsah zobrazovania	6000
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Materiál krytu	Plast
Druh produktu	Multimeter

Služby

Kalibrácia DAkkSDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027010 3
KalibráciaDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027000 3
KalibráciaSnímač teploty s/bez zobrazovacej jednotky Typ A	027520 A
Kalibrácia DAkkSSnímač teploty s/bez zobrazovacej jednotky Typ A	027540 A

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3