

FLUKE.

Multimeter, Typ: 115**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473322 115
GTIN	095969344814
Trieda položky	47H

Popis**Prevedenie:**

Ergonomický plastový plášť s integrovaným puzdrom. Veľký LCD displej pre dobrú čitateľnosť. Spoľahlivé a jednoduché použitie – **Varovanie, ak sú meracie vedenia nesprávne pripojené.** Vďaka jednoduchému ovládaniu je ideálny pre použitie v mobilnom servise.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Digitálne servisné meracie prístroje pre široké spektrum použitia, maximálnu bezpečnosť a ďalšie doplnkové funkcie.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Rozsah balenia:

Vrátane batérie 081561 6LR61, testovacích káblov a odnímateľných izolačných krytov.

Technický opis

Merací proces	TRUE RMS
---------------	----------

Displej s podsvietením	nie
Skúška priechodnosti	áno
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Odpor	0,1 Ω – 40 M Ω
Jednosmerné napätie	0,1 mV – 600 V
Kapacita	1 nF – 1 mF
Kategória prepätia	CAT III 600 V
Rozsah zobrazovania	6000
Striedavý prúd AC	0,1 mA – 10 A
Počet obsiahnutých batérií	1
Frekvencia	0,01 Hz – 50 kHz
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Skúška diód	áno
Striedavé napätie AC	0,1 mV – 600 V
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Jednosmerný prúd DC	0,1 mA – 10 A
Základná presnosť	0,05 %
Kalibrácia	I3
Druh produktu	Multimeter

Služby

Kalibrácia DAkkSDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027010 3
KalibráciaDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027000 3

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť 6LR61	081561 6LR61
--	--------------