

metabo**Akumulátorový rázový uťahovák vrátane akumulátora LiHD, Typ: 18LTX800**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074060 18LTX800
GTIN	4061792228719
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Vysoké krútiace momenty pre náročné aplikácie skrutkovania.

Akumulátorové rázové uťahovaky triedy LTX sú k dispozícii s maximálnym krútiacim momentom 300 Nm, 800 Nm alebo 1 750 Nm. Dokonale vhodné na výkonovo náročné skrutkovanie vo všetkých výkonových rozsahoch. Sú tiež vybavené režimom APS (Automatic Power Shift):

- **Uvoľňovanie v režime APS: zabraňuje vypadnutiu skrutky/matice automatickým znížením otáčok po uvoľnení.**
- **Skrutkovanie v režime APS: zabraňuje nadmernému utiahnutiu skrutky/matice automatickým vypnutím po prvom údere.**

Na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.

Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo poskytujú ešte väčšie pohodlie pri práci.

- **Výkonný akumulátorový rázový uťahovák s vonkajším štvorhranom 1/2 palca a 800 Nm.**
- **Jedinečný bezkefový motor Metabo pre rýchly postup práce a maximálnu účinnosť pri každom použití.**
- **Vysoký krútiaci moment a zároveň mimoriadne praktická konštrukcia.**
- **Veľmi výkonný pre náročné aplikácie skrutkovania.**
- **Práca s nízkym spätným nárazom a veľmi vysokým krútiacim momentom.**
- **Dvanásť úrovní otáčok a krútiaceho momentu pre širokú škálu aplikácií.**
- **Integrované pracovné svetlo na osvetlenie pracovného priestoru.**

- **Pevné teleso prevodovky z tlakovo odlievaného hliníka pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť.**
- **S praktickým háčikom na opasok, ktorý je možné upevniť vpravo alebo vľavo.**
- **Akumulátor LiHD pre maximálny výkon, extrémne dlhý čas prevádzky a životnosť.**

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x akumulátora LiHD, nabíjačky a metaBOXu.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Maximálny ťahovací moment	800 Nm
Hmotnosť bez batérie	1,95 kg
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
maximálny odtrhávací moment	1200 Nm
Stupne krútiaceho momentu	12
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Upínač nástrojov	Vonkajší štvorhran
Napätie akumulátora	18 V
typické použitie	Heavy Duty
Balenie	Metabox
Konštrukcia motora	bezkefový
Kapacita akumulátora	5,5 Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu	SSW 18 LTX 800 BL
maximálna nárazová hodnota	3300 min ⁻¹
Hmotnosť vrátane batérie	2,9 kg
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2575 min ⁻¹

Druh produktu

Skrutkovač s príklepom