

metabo**Akumulátorový rázový ťahovák bez akumulátora, Typ: 18LTX300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	074061 18LTX300
GTIN	4007430331892
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Vysoké krútiace momenty pre náročné aplikácie skrutkovania.**

Akumulátorové rázové ťahováky triedy LTX sú k dispozícii s maximálnym krútiacim momentom 300 Nm, 800 Nm alebo 1 750 Nm. Dokonale vhodné na výkonovo náročné skrutkovanie vo všetkých výkonových rozsahoch. Sú tiež vybavené režimom APS (Automatic Power Shift):

- **Uvoľňovanie v režime APS: zabraňuje vypadnutiu skrutky/matice automatickým znížením otáčok po uvoľnení.**
- **Skrutkovanie v režime APS: zabraňuje nadmernému utiahnutiu skrutky/matice automatickým vypnutím po prvom údere.**

Na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.

Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo poskytujú ešte väčšie pohodlie pri práci.

- **Univerzálny, kompaktný akumulátorový rázový ťahovák s vonkajším štvorhranom 1/2 palca a 300 Nm.**
- **Jedinečný bezkefový motor Metabo pre rýchly postup práce a maximálnu účinnosť pri každom použití.**
- **Práca s nízkym spätným nárazom a veľmi vysokým krútiacim momentom.**
- **Dvanásť úrovní otáčok a krútiaceho momentu pre širokú škálu aplikácií.**
- **Integrované pracovné svetlo na osvetlenie pracovného priestoru.**

- **Pevné teleso prevodovky z tlakovo odlievaného hliníka pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť.**
- **S praktickým háčikom na opasok, ktorý je možné upevniť vpravo alebo vľavo.**

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Hmotnosť bez batérie	1,1 kg
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
maximálny odtrhávaci moment	480 Nm
Druh batérie	Li-Ion
Maximálny ťahovací moment	300 Nm
Balenie	Metabox
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
typické použitie	Heavy Duty
Označenie výrobcu	SSW 18 LTX 300 BL
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
Stupne krútiaceho momentu	12
Konštrukcia motora	bezkefový
Napätie akumulátora	18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Upínač nástrojov	Vonkajší štvorhran
maximálna nárazová hodnota	3750 min ⁻¹
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2650 min ⁻¹
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom

