

metabo**Akumulátorový rázový ťahovák vrátane akumulátora LiHD, Typ: 18LTX1750**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074060 18LTX1750
GTIN	4061792202429
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Vysoké krútiace momenty pre náročné aplikácie skrutkovania.

Akumulátorové rázové ťahováky triedy LTX sú k dispozícii s maximálnym krútiacim momentom 300 Nm, 800 Nm alebo 1 750 Nm. Dokonale vhodné na výkonovo náročné skrutkovanie vo všetkých výkonových rozsahoch. Sú tiež vybavené režimom APS (Automatic Power Shift):

- **Uvoľňovanie v režime APS: zabraňuje vypadnutiu skrutky/matice automatickým znížením otáčok po uvoľnení.**
- **Skrutkovanie v režime APS: zabraňuje nadmernému utiahnutiu skrutky/matice automatickým vypnutím po prvom údere.**

Na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.

Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo poskytujú ešte väčšie pohodlie pri práci.

- **Mimoriadne výkonný akumulátorový rázový ťahovák s vonkajším štvorhrannom 3/4 palca a 1 750 Nm.**
- **Jedinečný bezkefový motor Metabo pre rýchly postup práce a maximálnu účinnosť pri každom použití.**
- **Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím.**
- **Veľmi výkonný pre náročné aplikácie skrutkovania.**
- **Práca s nízkym spätným nárazom a veľmi vysokým krútiacim momentom.**
- **Dvanásť úrovní otáčok a krútiaceho momentu pre širokú škálu aplikácií.**

- **Integrované pracovné svetlo na osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Pevné teleso prevodovky z tlakovo odlievaného hliníka pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť.**
- **Akumulátor LiHD pre maximálny výkon, extrémne dlhý čas prevádzky a životnosť.**

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x akumulátora LiHD, nabíjačky a metaBOXu.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

maximálny odtrhávací moment	2100 Nm
Druh batérie	Li-Ion
Stupne krútiaceho momentu	12
Upínač nástrojov Rozmery	3/4 palec
Maximálny ťahovací moment	1750 Nm
Hmotnosť bez batérie	3 kg
Označenie výrobcu	SSW 18 LTX 1750 BL
Napätie akumulátora	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kapacita akumulátora	5,5 Ah
typické použitie	Heavy Duty
Konštrukcia motora	bezkefový
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Balenie	Metabox
Upínač nástrojov	Vonkajší štvorhran
maximálna nárazová hodnota	2450 min ⁻¹
Hmotnosť vrátane batérie	4 kg
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 1650 min ⁻¹

Druh produktu

Skrutkovač s príklepom