

**HOLEX****Šatňová skriňa so soklom a bezpečnostným uzáverom s otočnou závorou,  
Počet oddielov: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949613 3
GTIN	4067263642657
Trieda položky	92S

**Popis****Prevedenie:**

Šatníková skriňa so šírkou oddielu 300 mm s trvalo privarenou policou na klobúky. Vešiaková tyč má 3 posuvné háčiky. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a rámčekom na menovku. S podstavcom.

S bezpečnostným uzáverom s otočnou zástrčkou, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

**Koncept vetrania:** Prívod vzduchu v spodnej časti zadnej skrine zabezpečuje dobré vetranie a sušenie. Prívod vzduchu do špeciálnych skriň je cez otvory nad zapusteným soklom.

**Norma:****DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášково nanášané**. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

**Upozornenie:**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

na oddiel Úžitková hĺbka	477 mm
Podstavec Prevedenie	Podstavec
Menovka	nie
Hmotnosť	52 kg
Polica Šírka	298 mm
na odkladanie klobúkov Úžitková výška	328 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška	1420 mm
Polica Hĺbka	477 mm
pre visací zámok s Ø oblúka do	6 mm
na oddiel Úžitková šírka	220 mm
Výška	1950 mm
Hĺbka	500 mm
Šikmá strecha	nie
Vetracia štrbina Dvere	áno
Zámok Prevedenie	bezpečnostný uzáver s otočnou závorou
pre visiaci zámok	áno
Norma	DIN 4547
Možné špeciálne lakovanie	nie
Počet šatníkových tyčí	1
Počet oddielov	3
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Šírka	900 mm
Počet pevných políc	1
Hrúbka materiálu	0,8 mm
Uhol otvárania dvier	110 Stupeň
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatníková skriňa

