

HOLEX**Šatňová skriňa s plastovými nohami a bezpečnostným uzáverom s otočnou závorou, Počet oddielov: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949615 2
GTIN	4067263642701
Trieda položky	92S

Popis**Prevedenie:**

Šatníková skriňa so šírkou priehradky 300 mm s pevne privarenou policou na klobúky. Vešiaková tyč má 3 posuvné háčiky. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a rámčekom na menovku. S plastovými nohami.

S bezpečnostným uzáverom s otočnou zástrčkou, uzamykatelným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

Koncept vetrania: Prívod vzduchu v spodnej časti zadnej skrine zabezpečuje dobré vetranie a sušenie. Prívod vzduchu do špeciálnych skriň je cez otvory nad zapusteným soklom.

Norma:**DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášково nanášané**. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka	500 mm
na oddiel Úžitková hĺbka	477 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška	1420 mm
Počet šatníkových tyčí	1
na odkladanie klobúkov Úžitková výška	328 mm
Polica Šírka	298 mm
Podstavec Prevedenie	Oceľové nohy
pre visací zámok s Ø oblúka do	6 mm
Výška	1950 mm
Zámok Prevedenie	bezpečnostný uzáver s otočnou závorou
Vetracia štrbina Dvere	áno
na oddiel Úžitková šírka	220 mm
Počet oddielov	2
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
pre visiaci zámok	áno
Norma	DIN 4547
Počet pevných políc	1
Šírka	600 mm
Možné špeciálne lakovanie	nie
Polica Hĺbka	477 mm
Hmotnosť	38 kg
Hrúbka materiálu	0,8 mm
Uhol otvárania dvier	110 Stupeň
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatníková skriňa