

**HOLEX****Šatníková skriňa so šikmou doskou, podstavec a bezpečnostným uzáverom s otočnou závorou, Počet oddielov: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949631 2
GTIN	4067263642763
Trieda položky	92S

**Popis****Prevedenie:**

Šatníková skriňa so šikmou doskou, ktorá zabraňuje zabudnutiu predmetov. Šírka oddielu 300 mm s pevne privarenou policou na klobúky. Vešiaková tyč má 3 posuvné háčiky. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a rámčekom na menovku.

S podstavcom.

S bezpečnostným uzáverom s otočnou zástrčkou, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

**Norma:****DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **práškovy nanášané**. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

**Upozornenie:**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

na oddiel Úžitková šírka	220 mm
Počet oddielov	2
na odkladanie klobúkov so šikmou strechou Úžitková výška	328 mm
Výška vpredu	1950 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška	1420 mm
Možné špeciálne lakovanie	nie
pre visiaci zámok	áno
Počet pevných políc	1
Polica Hĺbka	477 mm
pre visací zámok s Ø oblúka do	6 mm
na oddiel Úžitková hĺbka	477 mm
Norma	DIN 4547
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Polica Šírka	298 mm
Výška vzadu	2180 mm
Podstavec Prevedenie	Podstavec
Počet šatníkových tyčí	1
Vetracia štrbina Dvere	áno
Zámok Prevedenie	bezpečnostný uzáver s otočnou závorou
Hĺbka	500 mm
Šírka	600 mm
Šikmá strecha	áno
Hmotnosť	42 kg
Hrúbka materiálu	0,8 mm
Uhol otvárania dvier	110 Stupeň
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatníková skriňa

