

HOLEX**Šatňová skriňa s lavičkou a bezpečnostným uzáverom s otočnou závorou,
Počet oddielov: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949635 4
GTIN	4067263642909
Trieda položky	92S

Popis**Prevedenie:**

Šatníková skriňa s lavičkou. Šírka priehradky 300 mm s pevne privarenou policou na klobúky. Vešiaková tyč má 3 posuvné háčiky. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a rámčekom na menovku. Dosky na sedenie štandardne vyrobené z bukoveho dreva, v profile cca 60 × 30 mm, zo všetkých strán ohobľované a zaoblené, natreté priehľadným lakom.

S bezpečnostným uzáverom s otočnou zástrčkou, uzamykatelným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

Norma:**DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **práškovy nanášané**. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

na odkladanie klobúkov Úžitková výška	328 mm
Polica Šírka	298 mm
Sedacia lavica Hĺbka	315 mm
Hĺbka	500 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška	1270 mm
Výška	2120 mm
Hmotnosť	75 kg
Sedacia lavica Výška	450 mm
Polica Hĺbka	477 mm
Počet oddielov	4
Šírka	1200 mm
na oddiel Úžitková hĺbka	477 mm
na oddiel Úžitková šírka	230 mm
Hrúbka materiálu	0,8 mm
Uhol otvárania dvier	110 Stupeň
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatníková skriňa