



Káblový bubon ocelové jadro33N



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081106 33N
GTIN	4007123682850
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny spĺňajú špecifikácie DGUV I 203-006 (predtým BGI 608).

Pevný káblový bubon s telesom bubna z ocelového plechu, predná a zadná časť izolovaná na ochranu.

Funkcia:

IP44: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochrana proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Technický opis

Dostupný diagnostický systém	áno
Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Materiál kábla	neoprén
Počet zásuviek	4
Dĺžka kábla	33 m
Materiál púzdra	Oceľ

Trieda kábla	H07RN-F
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
odolný voči nárazom a striekajúcej vode	Kategória 2 (K2) podľa BGI
Zloženie kábla	3G1,5
Menovitý výkon rozvinutý	3500 (16A) W
Druh produktu	Káblový bubon