



Káblový bubon ocelové jadro40N



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081106 40N
GTIN	4007123638857
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny spĺňajú špecifikácie DGUV I 203-006 (predtým BGI 608).

Pevný káblový bubon s telesom bubna z ocelového plechu, predná a zadná časť izolovaná na ochranu.

Funkcia:

IP44: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochrana proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Dĺžka kábla	40 m
Trieda kábla	H07RN-F
Zloženie kábla	3G1,5
odolný voči nárazom a striekajúcej vode	Kategória 2 (K2) podľa BGI
Materiál kábla	neoprén

Počet zásuviek	4
Menovitý výkon rozvinutý	3500 (16A) W
Dostupný diagnostický systém	áno
Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Materiál púzdra	Oceľ
Druh produktu	Káblový bubon