

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: DM/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264838 DM/8
GTIN	4067263707912
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrŕavacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Celková dĺžka L	32 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrŕavacia hlava	SVUCR
Séria	Master Mute
Minimálny priemer predvŕtania D _{min}	49 mm
Uhol nábehu	93 Stupeň
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269028 49

Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
System	DM
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava