


Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: DM/9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264838 DM/9
GTIN	4067263707929
Trieda položky	29D

Popis**Prevedenie:**

Pre doštičky na sústruženie závitov veľkosti 16.

Vhodné pre:

Vyvrtačacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	16
Séria	Master Mute
Odsadenie stredu L_3	23,7 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Celková dĺžka L	27 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	45 mm

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269028 50
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SIR
System	DM
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava