

**Garant****Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: DM/5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264838 DM/5
GTIN	4067263707882
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvrŕavacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

Systém	DM
Minimálny priemer predvŕtania $D_{min}$	50 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269028 49
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Celková dĺžka L	27 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrŕavacia hlava	SCLCR
Uhol nábehu	95 Stupeň

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Séria	Master Mute
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava