

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: DM/10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264838 DM/10
GTIN	4067263707936
Trieda položky	29D

Popis**Prevedenie:**

Pre doštičky na sústruženie závitov veľkosti 22.

Vhodné pre:

Vyvrŕavacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Celková dĺžka L	30 mm
Séria	Master Mute
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	22
Odsadenie stredu L ₃	25,7 mm
Systém	DM

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269028 51
Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	47 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SIR
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava