

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: DM/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264838 DM/3
GTIN	4067263707868
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrŕavacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Minimálny priemer predvŕtania D_{min}	50 mm
Odsadenie stredu L_3	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	TN.. 1604..
Uhol nábehu	91 Stupeň
Podložka	269005 15
Skrutka klinku	259018 19
Klinok	259015 20

Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Celková dĺžka L	26 mm
Séria	Master Mute
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	PTFNR
Systém	DM
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava