

**Garant****Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: DM/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264838 DM/2
GTIN	4067263707851
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvtávacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Systém	DM
Klinok	259015 19
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	27 mm
Séria	Master Mute
ISO-kód vymeniteľná vyvtavacia hlava	PDUNR
Skrutka kliniku	259018 18

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Celková dĺžka L	26 mm
Uhol nábehu	93 Stupeň
Podložka	269005 14
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava