

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: DM/7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264838 DM/7
GTIN	4067263707905
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrŕavacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Uhol nábehu	93 Stupeň
Systém	DM
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Minimálny priemer predvŕtania D_{min}	50 mm
Odsadenie stredu L_3	32 mm
Celková dĺžka L	27 mm

Séria	Master Mute
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269028 50
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	STFCR
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava