

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: DM/6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264838 DM/6
GTIN	4067263707899
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrtávacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SDUCR
Séria	Master Mute
Systém	DM
Celková dĺžka L	32 mm

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	50 mm
Uhol nábehu	93 Stupeň
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava