

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: DM/1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264838 DM/1
GTIN	4067263707844
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrŕavacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Klinok	259015 18
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Podložka	269005 13
Skrutka klinku	259018 18
Minimálny priemer predvŕtania D _{min}	50 mm
Séria	Master Mute

System	DM
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	PCLNR
Uhol nábehu	95 Stupeň
Celková dĺžka L	26 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava