

**Garant****Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: DM/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264838 DM/4
GTIN	4067263707875
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvrŕavacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

System	DM
Séria	Master Mute
Minimálny priemer predvŕtania $D_{min}$	50 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrŕavacia hlava	PWLNLR
Odsadenie stredu $L_3$	27 mm
Skrutka klinku	259018 18
Klinok	259015 18

Celková dĺžka L	26 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Podložka	269005 13
Uhol nábehu	95 Stupeň
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava