

**Garant****Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: DM/7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264839 DM/7
GTIN	4067263708001
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvrŕavacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	32 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrŕavacia hlava	STFCL
Celková dĺžka L	27 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Séria	Master Mute
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Systém	DM

Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$	50 mm
Uhol nábehu	93 Stupeň
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava