

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: DM/10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264839 DM/10
GTIN	4067263708032
Trieda položky	29D

Popis**Prevedenie:**

Pre doštičky na sústruženie závitov veľkosti 22.

Vhodné pre:

Vyvrtávacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269028 51
Odsadenie stredu L ₃	25,7 mm
Celková dĺžka L	30 mm
Systém	DM
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	22
Séria	Master Mute
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	47 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrtávací hlava	SIL
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací hlava

