

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: DM/9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264839 DM/9
GTIN	4067263708025
Trieda položky	29D

Popis**Prevedenie:**

Pre doštičky na sústruženie závitov veľkosti 16.

Vhodné pre:

Vyvrŕavacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Celková dĺžka L	27 mm
Systém	DM
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	16
ISO-kód vymeniteľná vyvrŕtavacia hlava	SIL
Odsadenie stredu L ₃	23,7 mm

Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	45 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Séria	Master Mute
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava