

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: DM/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264839 DM/8
GTIN	4067263708018
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vývrtávacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269028 49
Systém	DM
ISO-kód vymeniteľná vývrtavacia hlava	SVUCL
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	49 mm
Uhol nábehu	93 Stupeň
Celková dĺžka L	32 mm
Séria	Master Mute
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Odsadenie stredu L_3	27 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vývrtavacia hlava

