

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: DM/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264839 DM/4
GTIN	4067263707974
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrŕavacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	27 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrŕtavacia hlava	PWLNL
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Podložka	269005 13
Skrutka klinku	259018 18
Séria	Master Mute
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Uhol nábehu	95 Stupeň
Systém	DM
Minimálny priemer predvŕtania D _{min}	50 mm
Celková dĺžka L	26 mm
Klinok	259015 18
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Vyvrtavacia hlava