

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: DM/6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264839 DM/6
GTIN	4067263707998
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrtávacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Systém	DM
Celková dĺžka L	32 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Séria	Master Mute

Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	50 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SDUCL
Uhol nábehu	93 Stupeň
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava