

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: DM/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264839 DM/3
GTIN	4067263707967
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvtávacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	TN.. 1604..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	50 mm
Skrutka klinku	259018 19
Celková dĺžka L	26 mm
Klinok	259015 20
Podložka	269005 15
Odsadenie stredu L_3	27 mm

System	DM
Uhol nábehu	91 Stupeň
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	PTFNL
Séria	Master Mute
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava