

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: DM/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264839 DM/2
GTIN	4067263707950
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrŕavacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

ISO-kód vymeniteľná vyvrŕavacia hlava	PDUNL
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Minimálny priemer predvŕtania D _{min}	50 mm
Celková dĺžka L	26 mm
Skrutka klinku	259018 18
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Systém	DM

Uhol nábehu	93 Stupeň
Podložka	269005 14
Séria	Master Mute
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Klinok	259015 19
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava