


**Garant****Upichovacia / zapichovacia doštička, HU7310, Šírka zápichu w: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273709 3
GTIN	4067263736721
Trieda položky	21L

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,03 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,07 - 0,2 mm/ot,
Šírka zápichu w	3 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Hlavné použitie	N
Ďalšie použitie	Ti
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HU7310
Uhlový Polomer r	0,05 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička  
na sústruženie zápichov**Údaje o užívatel'ovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	350	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	350	N
Hliník > 10 % si	vhodný	280	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	S
kontinuálne	vhodný		
nepravidel'ná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		