

metabo**Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora so systémom Quick, Typ: BSLBLQ****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070271 BSLBLQ
GTIN	4061792122727
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Akumulátorový vrtací skrutkovač s a bez systému Metabo Quick.**

Systém **Quick šetrí veľa času** pri častej výmene medzi vrtaním a skrutkovaním. V priebehu niekoľkých sekúnd je možné skľučovadlo s vrtákom vymeniť za držiak bitov vrátane bitu, bez použitia akéhokoľvek náradia.

Vyberte si medzi **kompletnou výbavou** 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo **strojom bez príslušenstva** v krabici, keď už máte nejaké akumulátory.

Samozrejme si môžete zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky samostatne. Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa **vzťahuje 3-ročná záruka**, bez zretela na počet nabíjacích cyklov.

Ďalšie podrobnosti, ako je jasné **LED pracovné svetlo** a praktický **háčik na opasok**, poskytujú ešte väčšie pohodlie pri práci.

- **Bezkefový vrtací skrutkovač s extrémne kompaktnou konštrukciou pre univerzálne použitie.**
- **Metabo Quick systém: Rýchla výmena upínača nástrojov a vložený nástroj pre flexibilný výkon prác.**
- **S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, ktorý je možné upevniť na pravú alebo ľavú stranu.**

Na najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré okamžite spoznáte podľa označenia „BL“. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla, bez akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálny krútiaci moment tvrdý	60 Nm
Balenie	Metabox
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Konštrukcia motora	bezkefový
Napätie akumulátora	18 V
Označenie výrobcu	BS 18 L BL Q
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	32 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny krútiaci moment mäkký	25 Nm
typické použitie	Medium
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 550 min ⁻¹
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 1850 min ⁻¹
Hmotnosť vrátane batérie	1,4 kg
Hmotnosť bez batérie	0,92 kg
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18V

USP2

Bezkefový motor, rýchlopínacie
skľučovadlo s rozsahom upínania
1,5 – 13, bez akumulátora

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55	073890 ASC55
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2	073870 5,2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 2	073870 2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 4	073870 4