

metabo**Akumulátorový vrtací skrutkovač s lítium-iónovým akumulátorom, Typ: BSLBL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070260 BSLBL
GTIN	4007430337528
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Akumulátorové vrtacie skrutkovače so systémom Metabo Quick a bez neho.**

Systém **Quick šetrí veľa času** pri častej výmene medzi vrtaním a skrutkovaním. Za pár sekúnd sa skľučovadlo s vrtákom vymení za držiak bitov vrátane bitov bez akéhokoľvek náradia.

Zvoľte si medzi **kompletnou výbavou** s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo **strojom bez príslušenstva** v krabici, keď už máte nejaké akumulátory.

Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky. Na všetky akumulátory Metabo sa **vzťahuje 3-ročná záruka**, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.

Ďalšie detaily, ako je jasné **LED pracovné svetlo** a praktický **háčik na opasok**, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci.

- **Bezkefový vrtací skrutkovač s extrémne kompaktnou konštrukciou pre univerzálne použitie.**
- **Integrované pracovné svetlo LED s funkciou dosvitu pre optimálny jas v pracovnej oblasti.**
- **S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, ktorý je možné upevniť na pravú alebo ľavú stranu.**

Na najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré okamžite spoznáte podľa označenia „BL“. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Obsahuje rýchlopínacie skľučovadlo, 2x akumulátor, nabíjačku a metaBOX.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	32 mm
typické použitie	Medium
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Konštrukcia motora	bezkefový
maximálny krútiaci moment mäkký	25 Nm
Označenie výrobcu	BS 18 L BL
maximálny krútiaci moment tvrdý	60 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Balenie	Metabox
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kapacita akumulátora	2 Ah
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 550 min ⁻¹
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 1850 min ⁻¹
Hmotnosť bez batérie	0,87 kg
Hmotnosť vrátane batérie	1,3 kg
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18V
USP2	Rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v METABOXe

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55	073890 ASC55
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2	073870 5,2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 4	073870 4
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 2	073870 2