

**metabo****Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora, Typ: BSLTXBLI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070261 BSLTXBLI
GTIN	4061792188136
Trieda položky	03D

**Popis****Prevedenie:****Akumulátorový vrtací skrutkovač s a bez systému Metabo Quick.**

Systém **Quick šetrí veľa času** pri častej výmene medzi vrtaním a skrutkovaním. V priebehu niekoľkých sekúnd je možné skľučovadlo s vrtákom vymeniť za držiak bitov vrátane bitu, bez použitia akéhokoľvek náradia.

Vyberte si medzi **kompletnou výbavou** 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo **strojom bez príslušenstva** v krabici, keď už máte nejaké akumulátory.

Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky. Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa **vzťahuje 3-ročná záruka**, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.

Ďalšie podrobnosti, ako je jasné **LED pracovné svetlo** a praktický **háčik na opasok**, poskytujú ešte väčšie pohodlie pri práci.

- **Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vrtanie na hladkých povrchoch.**
- **Precision Stop: elektronická momentová spojka so zvýšenou presnosťou na presnú, citlivú prácu.**
- **Bezkefový vrtací skrutkovač s maximálnym výkonom pre najnáročnejšie aplikácie.**
- **Ochrana proti preťaženiu: Chráni motor pred prehriatím.**
- **Elektronické bezpečnostné vypnutie: Žiadny spätný náraz pri blokovaní vrtáka – pre vysokú ochranu používateľa.**

- **S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, voliteľne upevniteľný na pravej alebo ľavej strane.**

Pre najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré môžete okamžite rozpoznať podľa „BL“ v označení. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

**Výhoda:**

**100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.**

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

**Rozsah balenia:**

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla, bez akumulátoru a nabíjačky.

**Upozornenie:**

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

## Technický opis

Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	68 mm
maximálny krútiaci moment tvrdý	130 Nm
typické použitie	Heavy Duty
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Balenie	Metabox
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Označenie výrobcu	BS 18 LTX BL I
Konštrukcia motora	bezkefový
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
maximálny krútiaci moment mäkký	65 Nm
Hmotnosť bez batérie	1,7 kg
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť vrátane batérie	2,2 kg
Druh produktu	Vrtací skrutkovač

USP1	18V
USP2	Bezkefový motor, bez akumulátora, rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13

## Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55	073890 ASC55
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2	073870 5,2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 2	073870 2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 4	073870 4