

**metabo****Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora so systémom Quick, Typ: BSLTX3BLQI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070271 BSLTX3BLQI
GTIN	4061792211643
Trieda položky	03D

**Popis****Prevedenie:****Akumulátorový vrtací skrutkovač s a bez systému Metabo Quick.**

Systém **Quick šetrí veľa času** pri častej výmene medzi vrtaním a skrutkovaním. V priebehu niekoľkých sekúnd je možné skľučovadlo s vrtákom vymeniť za držiak bitov vrátane bitu, bez použitia akéhokoľvek náradia.

Vyberte si medzi **kompletnou výbavou** 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo **strojom bez príslušenstva** v krabici, keď už máte nejaké akumulátory. Samozrejme si môžete zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky samostatne. Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa **vzťahuje 3-ročná záruka**, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov. Ďalšie podrobnosti, ako je jasné **LED pracovné svetlo** a praktický **háčik na opasok**, poskytujú ešte väčšie pohodlie pri práci.

- **Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vrtanie na hladkých povrchoch.**
- **Precision Stop: elektronická momentová spojka so zvýšenou presnosťou na presnú, citlivú prácu.**
- **Extrémne výkonný 3-rýchlostný vrtací skrutkovač s vysokými otáčkami pre rozšírený rozsah použitia a ešte rýchlejší postup vrtania, najmä pri použití v ťažkých kovoch.**
- **Výkonné vrtacie skľučovadlo s funkciou upínania na zabránenie skĺznutiu nástroja a s maximálnou sústrednosťou.**

- **Systém Metabo QuickPlus: Rýchla výmena držiaka nástrojov a pracovného nástroja pre flexibilnú prácu pri maximálnom namáhaní.**
- **Ochrana proti preťaženiu: Chráni motor pred prehriatím.**
- **Elektronické bezpečnostné vypnutie: Žiadny spätný náraz pri blokovaní vrtáka – pre vysokú ochranu používateľa.**
- **S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, voliteľne upevniteľný na pravej alebo ľavej strane.**

Pre najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré môžete okamžite rozpoznať podľa „BL“ v označení. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

#### Výhoda:

**100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.**

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

#### Rozsah balenia:

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla, bez akumulátora a nabíjačky.

#### Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

## Technický opis

Konštrukcia motora	bezkefový
maximálny krútiaci moment mäkký	65 Nm
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
typické použitie	Heavy Duty
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	68 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Balenie	Metabox
maximálny krútiaci moment tvrdý	130 Nm
Označenie výrobcu	BS 18 LTX-3 BL Q I
Napätie akumulátora	18 V
Druh batérie	Li-Ion
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2000 min <sup>-1</sup>

Počet otáčok na voľnobeh	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť vrátane batérie	3 kg
Hmotnosť bez batérie	2 kg
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač
USP1	18V
USP2	Bezkefový motor, rýchlopínacie skľučovadlo s rozsahom upínania 1,5 – 13, bez akumulátora

## Príslušenstvo

Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2	073870 5,2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 2	073870 2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 4	073870 4
Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55	073890 ASC55