

metabo**Akumulátorový vrtací skrutkovač s lítium-iónovým akumulátorom, Typ: BSLTXBLI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070260 BSLTXBLI
GTIN	4061792187764
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Akumulátorové vrtacie skrutkovače so systémom Metabo Quick a bez neho.**

Systém **Quick šetrí veľa času** pri častej výmene medzi vrtaním a skrutkovaním. Za pár sekúnd sa skľučovadlo s vrtákom vymení za držiak bitov vrátane bitov bez akéhokoľvek náradia.

Zvoľte si medzi **kompletnou výbavou** s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo **strojom bez príslušenstva** v krabici, keď už máte nejaké akumulátory.

Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky. Na všetky akumulátory Metabo sa **vzťahuje 3-ročná záruka**, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.

Ďalšie detaily, ako je jasné **LED pracovné svetlo** a praktický **háčik na opasok**, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci.

- **Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vrtanie na hladkých povrchoch.**
- **Precision Stop: elektronická momentová spojka so zvýšenou presnosťou na presnú, citlivú prácu.**
- **Bezkefový akumulátorový vrtací skrutkovač s maximálnym výkonom pre najnáročnejšie aplikácie.**
- **Precision Stop: elektronická momentová spojka so zvýšenou presnosťou na presnú a citlivú prácu.**
- **Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím.**

- **Elektronické bezpečnostné vypínanie:** žiadny spätný náraz pri zablokovaní vrtačky – pre vysokú ochranu používateľa.
- **Integrované pracovné svetlo LED s funkciou dosvitu** pre optimálny jas v pracovnej oblasti.
- **S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, ktorý je možné upevniť na pravú alebo ľavú stranu.**

Pre najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré môžete okamžite rozpoznať podľa „BL“ v označení. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Obsahuje rýchlopínacie skľučovadlo, 2x akumulátor, nabíjačku a metaBOX.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Označenie výrobcu	BS 18 LTX BL I
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
typické použitie	Heavy Duty
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	68 mm
Kapacita akumulátora	4 Ah
Balenie	Metabox
maximálny krútiaci moment tvrdý	130 Nm
Konštrukcia motora	bezkefový
maximálny krútiaci moment mäkký	65 Nm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Hmotnosť bez batérie	1,7 kg

Hmotnosť vrátane batérie	2,4 kg
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 550 min ⁻¹
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2000 min ⁻¹
Druh produktu	Víťací skrutkovač
USP1	18V
USP2	Rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v METABOXe

Príslušenstvo

Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 2	073870 2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2	073870 5,2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 4	073870 4
Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55	073890 ASC55