



Teleskopická račna, 1/2 palca vysúvacia, Typ: 1/2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	640288 1/2
GTIN	4018754336388
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Upevnenie pomocou upevňovacieho krúžku. S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.

Pohodlné, jednoduché a rýchle – dokonca jednoručné – nastavenie dĺžok pomocou kolískového spínača. Päť stupňov aretácie s dĺžkami predĺženia 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm a 630 mm. Maximálny povolený krútiaci moment 512 Nm.

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	DIN 3122
Celková dĺžka	410 - 630 mm
Počet zubov	36
Pracovný uhol	10 Stupeň
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaná
s vyhadzovačom	nie
Hlava západkového kolieska oddeliteľná od rukoväti	nie

Otočná rukoväť	nie
plynule vyťahnutelné	nie
Polohovací otvor na konci držadla	nie
Druh produktu	Račňa