

**Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: GDS18450HC****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	074052 GDS18450HC
GTIN	4059952568034
Trieda položky	03B

**Popis****Prevedenie:**

Akumulátorový rotačný rázový uťahovák.

· **Chod doprava/doľava.**

· **Indikátor úrovne nabitia.**

1/2-palcový otočný rázový uťahovák s pripojením Bluetooth.

· **2 prevádzkové režimy pre kov a drevo. Ďalšie parametre je možné individuálne nastaviť pomocou aplikácie Toolbox.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, nabíjačky, L-BOXXu.

**Upozornenie:**

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073867.

**Technický opis**

Označenie výrobcu	GDS 18V-450 HC
maximálne otáčky 1. stupeň	1500 min <sup>-1</sup>
Počet otáčok na voľnobeh	1000 min <sup>-1</sup>

Počet otáčok na voľnobeh	1500 min <sup>-1</sup>
Počet otáčok na voľnobeh	2300 min <sup>-1</sup>
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
maximálny krútiaci moment 2. úroveň	330 Nm
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
Nárazová hodnota	0 - 3300 min <sup>-1</sup>
Nárazová hodnota 2. úroveň	2500 min <sup>-1</sup>
Nárazová hodnota 3. úroveň	3300 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť bez batérie	1,6 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny krútiaci moment 3. úroveň	450 Nm
maximálne vibrácie podľa EN	14,5 m/s <sup>2</sup>
maximálny krútiaci moment 1. úroveň	250 Nm
Kapacita akumulátora	4 Ah
Napätie akumulátora	18 V
Nárazová hodnota 1. úroveň	1900 min <sup>-1</sup>
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Hmotnosť	2,1 kg
Druh batérie	Li-Ion
maximálne otáčky 2. stupeň	2300 min <sup>-1</sup>
maximálny krútiaci moment tvrdý	450 Nm
maximálny odtrhávací moment	800 Nm
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M20
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
typické použitie	Heavy Duty
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom

