

metabo**Vrtačka, Typ: BE850-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075070 BE850-2
GTIN	4007430314338
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Správna vrtačka pre každý priemer otvoru.

Každá vrtačka má optimálny rozsah otáčok pre určité priemery otvorov, a tiež majú vreteno so šesťhranným držiakom pre bity na použitie aj bez vrtacieho skľučovadla. Rýchlopínacie vrtacie skľučovadlo Futuro Plus zabezpečuje presné výsledky vrtania vďaka automatickému opätovnému upnutiu počas vrtania.

- **Pevné teleso prevodovky z tlakovo odlievaného hliníka pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť.**
- **Otočný uhlíkový kefový mostík pre maximálny výkon aj pri otáčaní doľava, napr. na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek.**
- **Automatická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní vrtačky pre bezpečnú prácu.**
- **Elektronika Vario (V) na prácu pri otáčkach, ktoré sú vhodné pre materiál.**
- **Nastavovacie koliesko na nastavenie otáčok.**
- **Dvojrýchlostná prevodovka.**
- **Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.**
- **Chod doprava/doľava.**
- **Vreteno s vnútorným šesťhranom pre bity na skrutkovače na prácu bez vrtacieho skľučovadla.**
- **Rukoväť s protišmykovým mäkkým povrchom Softgrip.**
- **Guľová priechodka vhodná pre káble pre optimálnu voľnosť pohybu pri práci.**

Rozsah balenia:

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla Futuro Plus a prídavnej rukoväti.

Technický opis

Príkonn	850 W
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálne otáčky 2. stupeň	3100 min ⁻¹
Ø upínacieho hrdla	43 mm
Chod vpravo/vľavo	áno
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň	13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva 2. stupeň	25 mm
Maximálny ťahovací moment	36 Nm
Maximálny ťahovací moment	14 Nm
Hmotnosť	2,6 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele 2. stupeň	8 mm
Dĺžka kábla	4 m
Označenie výrobcu	BE 850-2
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň	40 mm
Rozsah upínania vrtacieho skľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne otáčky 1. stupeň	1100 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtačka