

melabo**Vrtačka, Typ: BE650**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 075070 BE650 |
| GTIN | 4061792201644 |
| Trieda položky | 03D |

Popis

Prevedenie:

Správna vrtačka pre každý priemer otvoru.

Každá vrtačka má optimálny rozsah otáčok pre určité priemery otvorov, a tiež majú vreteno so šesťhranným držiakom pre bity na použitie aj bez vrtacieho skľučovadla. Rýchloupínacie vrtacie skľučovadlo Futuro Plus zabezpečuje presné výsledky vrtania vďaka automatickému opätovnému upnutiu počas vrtania.

- **Malá, praktická vrtačka.**
- **Elektronika Vario (V) na prácu pri otáčkach, ktoré sú vhodné pre materiál.**
- **Nastavovacie koliesko na nastavenie otáčok**
- **Chod doprava/dolava.**
- **Rukoväť s protišmykovým mäkkým povrchom Softgrip.**

Rozsah balenia:

Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla Futuro Plus.

Technický opis

| | |
|---|-------|
| Chod vpravo/vľavo | áno |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň | 13 mm |

| | |
|---|------------------------|
| Príkonn | 650 W |
| Ø upínacieho hrdla | 43 mm |
| Rozsah upínania vrtacieho skľučovadla | 1,5 - 13 mm |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň | 30 mm |
| maximálne otáčky 1. stupeň | 1500 min ⁻¹ |
| Označenie výrobcu | BE 650 |
| Hmotnosť | 1,8 kg |
| Dĺžka kábla | 2,5 m |
| Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka |
| Druh produktu | Vrtačka |