

metabo**Príklepová vŕtačka, Typ: SBE780-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075710 SBE780-2
GTIN	4007430313454
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Príklepové vŕtanie s vysokou ochranou používateľa.**

Príklepové vŕtačky sú vybavené automatickou bezpečnostnou spojkou Metabo S-automatic. Keď sa vŕtačka zablokuje, pohon sa okamžite mechanicky odpojí, aby sa minimalizoval spätný krútiaci moment pôsobiaci na používateľa.

- **Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.**
- **Vreteno s vnútorným šesťhranom pre bity skrutiek umožňuje použitie bez vŕtacieho skľučovadla.**
- **Vario (V) elektronik na prácu pri otáčkach vhodných pre daný materiál.**
- **Nastavovacie koliesko na nastavenie otáčok.**
- **Robustné teleso prevodovky z tlakovo odlievaného hliníka pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť.**
- **Otočné premostenie uhlíkových kief pre maximálny výkon aj v ľavom chode, napr. pri vyťahovaní pevne osadených skrutiek.**
- **Chod vpravo/vľavo.**
- **Guľová priechodka, ktorá chráni kábel, pre optimálnu voľnosť pohybu pri práci.**

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	18 mm
Označenie výrobcu	SBE 780-2

Dĺžka kábla	4 m
Balenie	Metabox
Príkonnosť	780 W
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	25 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
maximálne otáčky 1. stupeň	680 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	8 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Maximálny ťahovací moment	13 Nm
Maximálny ťahovací moment	32 Nm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Hmotnosť	2,6 kg
maximálne otáčky 2. stupeň	1900 min ⁻¹
maximálna nárazová hodnota	58900 min ⁻¹
Rozsah upínania vrtacieho skľučovadla	1,5 - 13 mm
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 1100 min ⁻¹
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 3100 min ⁻¹
Druh produktu	Príklepová vrtačka