

metabo**Príkľepová vŕtačka, Typ: SBEV1300-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075710 SBEV1300-2
GTIN	4007430312723
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Príkľepové vŕtanie s vysokou ochranou používateľa.**

Príkľepové vŕtačky sú vybavené automatickou bezpečnostnou spojkou Metabo S-automatic. Keď sa vŕtačka zablokuje, pohon sa okamžite mechanicky odpojí, aby sa minimalizoval spätný krútiaci moment pôsobiaci na používateľa.

- **Ochrana pred opätovným nábehom: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení napájania.**
- **Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vŕtanie na hladkých povrchoch.**
- **Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.**
- **Vreteno s vnútorným šesťhranom pre bity skrutiek umožňuje použitie bez vŕtacieho skľučovadla.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC): Celohriadeľová elektronika na prácu pri rýchlostiach špecifických pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.**
- **Nastavovacie koliesko na nastavenie otáčok.**
- **Robustné teleso prevodovky z tlakovo odlievaného hliníka pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť.**
- **Otočné premostenie uhlíkových kief pre maximálny výkon aj v ľavom chode, napr. pri vyťahovaní pevne osadených skrutiek.**
- **Chod vpravo/vľavo.**
- **Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím.**
- **Guľová priechodka, ktorá chráni kábel, pre optimálnu voľnosť pohybu pri práci.**
- **Ukazovateľ opotrebovania uhlíkových kief.**

Rozsah balenia:

Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla, prídavnej rukoväti, hĺbkového dorazu vrtania a metaBOXu.

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	22 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka kábla	4 m
maximálna nárazová hodnota	58900 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
Maximálny ťahovací moment	16 Nm
Maximálny ťahovací moment	44 Nm
maximálne otáčky 2. stupeň	3100 min ⁻¹
Balenie	Metabox
Označenie výrobcu	SBEV 1300-2
Príkion	1300 W
maximálne otáčky 1. stupeň	1100 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	25 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Rozsah upínania vrtacieho skľučovadla	1 - 13 mm
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 1100 min ⁻¹
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 3100 min ⁻¹
Druh produktu	Príklepová vrtačka