

**metabo****Akumulátorový závitník bez akumulátora so systémom Quick, Typ: GBLTXBLQI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070281 GBLTXBLQI
GTIN	4061792188198
Trieda položky	03D

**Popis****Prevedenie:****Akumulátorový vrtací skrutkovač s a bez systému Metabo Quick.**

Systém **Quick šetrí veľa času** pri častej výmene medzi vrtaním a skrutkovaním. V priebehu niekoľkých sekúnd je možné skľučovadlo s vrtákom vymeniť za držiak bitov vrátane bitu, bez použitia akéhokoľvek náradia.

**Patentovaná funkcia rezania závitov** plnohodnotného akumulátorového vrtacieho skrutkovača umožňuje rýchle a neprerušované vrtanie a čistenie závitov automatickým prepínaním smeru otáčania.

Vyberte si medzi **kompletnou výbavou** 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo **strojom bez príslušenstva** v krabici, keď už máte nejaké akumulátory. Samozrejme si môžete zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky samostatne. Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa **vzťahuje 3-ročná záruka**, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov. Ďalšie podrobnosti, ako je jasné **LED pracovné svetlo** a praktický **háčik na opasok**, poskytujú ešte väčšie pohodlie pri práci.

- **Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vrtanie na hladkých povrchoch.**
- **Precision Stop: elektronická momentová spojka so zvýšenou presnosťou na presnú a citlivú prácu.**

- **Rýchlopínacie skľučovadlo pre upnutie závitníkov so štvorhranom a cylindrickými vrtákmi.**
- **Dlhá životnosť a vysoká odolnosť závitníkov vďaka inteligentnému monitorovaniu krútiaceho momentu.**
- **Systém Metabo Quick: Rýchla výmena držiaka nástroja a pracovného nástroja na flexibilnú prácu.**
- **Jedinečný bezkefový motor Metabo Brushless pre rýchly postup práce a maximálnu účinnosť pri vrtaní a skrutkovaní.**
- **Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vrtanie na hladkých povrchoch.**
- **Precision Stop: Elektronická spojka krútiaceho momentu so zvýšenou presnosťou pre presnú a citlivú prácu.**
- **Ochrana proti preťaženiu: Chráni motor pred prehriatím.**
- **Elektronické bezpečnostné vypnutie: Žiadny spätný náraz pri blokovaní vrtáka – pre vysokú ochranu používateľa.**
- **S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, voliteľne upevniteľný na pravej alebo ľavej strane.**

Pre najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré môžete okamžite rozpoznať podľa „BL“ v označení. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

#### **Výhoda:**

**100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.**

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

#### **Rozsah balenia:**

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla so závitom M4 – M6, M8 – M12, prídavnej rukoväti a bez akumulátora a nabíjačky.

#### **Upozornenie:**

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

## **Technický opis**

Hmotnosť bez batérie	1,8 kg
Napätie akumulátora	18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	68 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Označenie výrobcu	GB 18 LTX BL Q I
Hmotnosť vrátane batérie	2,2 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Druh batérie	Li-Ion

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny krútiaci moment tvrdý	130 Nm
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
maximálny krútiaci moment mäkký	65 Nm
typické použitie	Heavy Duty
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Balenie	Metabox
Konštrukcia motora	bezkefový
Druh produktu	Vrtačka

## Príslušenstvo

Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 4	073870 4
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 2	073870 2
Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55	073890 ASC55
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2	073870 5,2