

**metabo****Vrtacie kladivo UHEV2860-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075576 UHEV2860-2
GTIN	4007430306234
Trieda položky	03D

**Popis****Prevedenie:****Výkonné balíky pre vrtanie s príklepom.**

Vrtacie kladivo má vysoko výkonné príklepové zariadenie s presným pneumatickým príklepovým mechanizmom, ktorý vytvára údery s maximálnou energiou pri minimálnom prítlačku. **Metabo Quick:** rýchla výmena skľučovadla bez nástroja.

Multifunkčné kladivo s 4 funkciami: **Vrtanie s príklepom, vrtanie v dvoch stupňoch a sekание.**

- **Celohriadelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) na prácu pri rýchlostiach špecifických pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.**
- **Bezpečnostná spojka: mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní vrtáčky pre bezpečnú prácu.**
- **Nastavovacie koliesko na nastavenie otáčok a počtu úderov.**
- **Dvojstupňová prevodovka: dve rýchlosti vrtania pre efektívne vrtanie do dreva a kovu.**
- **Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.**
- **Vysoko výkonný príklepový mechanizmus precízne namontovaný v telese z hliníkovej zliatiny: odolný a pevný.**
- **Dokonalá ergonómia vďaka ťažisku blízko ruky a optimalizovanému tvaru rukoväti.**
- **Prepínač umiestnený v spodnej časti je chránený proti poškodeniu a prachu.**
- **Ochrana pred opätovným nábehom: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení napájania.**
- **Uzamykatelný spínač na pohodlnú prácu pri nepretržitom používaní.**
- **Guľová priechodka, ktorá chráni kábel, pre optimálnu voľnosť pohybu pri práci.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane prídavnej rukoväti a hĺbkového dorazu vrtania. Vrátane skľučovadla kladiva a rýchlopínacieho skľučovadla.

## Technický opis

Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Nárazová energia	3,4 J
Príkion	1100 W
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	28 mm
Dĺžka kábla	4 m
Označenie výrobcu	UHEV 2860-2 Quick
Upínač nástrojov tvar	SDS Plus
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	35 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	30 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	6 mm
Balenie	Metabox
maximálna nárazová hodnota	4500 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	3,3 kg
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Menovité napätie	230
Druh produktu	Vŕtacie kladivo