

metabo**Excentrická brúska, Typ: SXE3125**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077333 SXE3125
GTIN	4007430271150
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Lahká, praktická brúska s perfektnou ergonómiou pre prácu s nízkymi vibráciami.

- **Vario (V) elektronik na prácu pri otáčkach vhodných pre daný materiál.**
- **Brúsny kotúč s viacerými otvormi na účinné odsávanie.**
- **Rukoväť s protišmykovým povrchom Softgrip.**
- **Pevná ložisková skriňa z hliníkového tlakového odliatku.**
- **Prevádzka s nízkymi vibráciami vďaka veľmi tichému chodu.**
- **Lahko vyprázdniteľné textilné vrecko na prach na prácu bez vysávača.**
- **Možnosť odsávania pripojením univerzálneho vysávača.**

Rozsah balenia:

Brúsny tanier „multi-hole“ so suchým zipsom, šesťhranným kľúčom, textilným vreckom na prach.

Upozornenie:

Vhodný brúsny kotúč so 6 otvormi výrobok č. 567775, s 15 otvormi výrobok č. 567558 a ABRANET výrobok č. 567800.

Technický opis

Príkon	310 W
Označenie výrobcu	SXE 3125
Zdvih kmitavého obvodu	3,0 mm
Miera kmitania	8000 - 24000 min ⁻¹

Hmotnosť	1,5 kg
Ø brúsneho taniera	125 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
maximálne vibrácie podľa EN	4,9 m/s ²
Druh produktu	Excentrická brúska