

metabo**Vibračná brúska, Typ: SR2185****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077332 SR2185
GTIN	4007430270986
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Lahká, praktická vibračná brúska s výkonom 210 W s perfektnou ergonómiou: Rukoväť s protišmykovým povrchom Softgrip. Vynikajúci brúsny vzor bez kruhov a rýh pre profesionálne povrchové úpravy. Možnosť odsávania pripojením univerzálneho vysávača.

Rozsah balenia:

Vrátane vrečka na prach, prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodný brúsny papier s uchytením na suchý zips nájdete pod č. 557576.

Technický opis

Schéma vrtania	8-násobný
Hmotnosť	1,5 kg
Brúsny papier Dĺžka (Klett)	184 mm
Zdvih kmitavého obvodu	2 mm
Označenie výrobcu	SR 2185
maximálne vibrácie podľa EN	$< 4 \text{ m/s}^2$
Brúsny papier Dĺžka (Svorka)	230 mm
Miera kmitania	22300 min^{-1}

Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Brúsny papier Šírka (Klett)	92 mm
Brúsny papier Šírka (Svorka)	92 mm
Príkon	210 W
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Vibračná brúska