

metabo**Priama brúska, Typ: GE950GP**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077264 GE950GP
GTIN	4007430212412
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Priame brúsky Metabo® patria medzi najtenšie a najkompaktnejšie stroje na trhu. Výkonné motory sieťových a akumulátorových priamych brúsok ponúkajú maximálnu produktivitu s vysokou presnosťou pri každom použití.

- **Presné upínacie hrdlo na stacionárne použitie.**
- **Prednastaviteľné otáčky.**
- **Elektronické bezpečnostné vypnutie motora pri zablokovaní pracovného nástroja pre bezpečnú prácu.**

Rovné brúsky s **dlhým brúsnym vretenom** sú **ideálne pre odihľovanie** alebo brúsenie zvarov na ťažko dostupných miestach.

So **zníženým rozsahom otáčok** pre výkonné brúsenie s lamelovými kotúčmi.

Rozsah balenia:

Upínacie kliešte 6 mm, gumená ochranná krytka, prídavná rukoväť, 1 otvorený kľúč.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Hmotnosť	1,7 kg
elektronická predvoľba otáčok	áno
Označenie výrobcu	GE 950 G
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²

Príkon	950 W
maximálny Ø upínacích klieštín	6 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Rozsah otáčok	2500 - 8700 min ⁻¹
Druh produktu	Priama brúska