

**metabo****Priama brúska, Typ: GE710P**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077264 GE710P
GTIN	4007430212351
Trieda položky	03D

## Popis

### Prevedenie:

Priame brúsky Metabo® patria medzi najtenšie a najkompaktnejšie stroje na trhu. Výkonné motory sieťových a akumulátorových priamych brúsok ponúkajú maximálnu produktivitu s vysokou presnosťou pri každom použití.

- **Presné upínacie hrdlo na stacionárne použitie.**
- **Prednastaviteľné otáčky.**
- **Elektronické bezpečnostné vypnutie motora pri zablokovaní pracovného nástroja pre bezpečnú prácu.**

Rovné brúsky s **dĺhym brúsnym vretenom** sú **ideálne pre odihľovanie** alebo brúsenie zvarov na ťažko dostupných miestach.

### Rozsah balenia:

Upínacie kliešte 6 mm, gumená ochranná krytka, 1 otvorený kľúč.

### Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

## Technický opis

Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
maximálne vibrácie podľa EN	5,6 m/s <sup>2</sup>
Rozsah otáčok	10000 - 30500 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø upínacích klieštín	6 mm
elektronická predvoľba otáčok	áno
Označenie výrobcu	GE 710 Plus

Hmotnosť	1,6 kg
Príkonnosť	710 W
Druh produktu	Priama brúska