

**Priama brúska pištoľová Akumulátor, Typ: GWG12V-50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Trieda položky	03C

Popis**Prevedenie:**

Akumulátorová kompaktná brúska na 50 mm kotúče. Spúšťací spínač s premenlivým počtom otáčok a päť rôznych režimov rýchlosti umožňujú optimálnu reguláciu počtu otáčok. Kompaktné, bezdrôtové a výkonné – 12 V brúska pre početné aplikácie.

- **Vysoký výkon pre rýchle pracovné výsledky: Výkonný bezkefový motor a konštantne vysoký krútiaci moment pre vysokú produktivitu.**
- **Práca bez vynaloženia námahy aj v úzkych priestoroch: Extrémne jednoduchý a kompaktný dizajn s malou veľkosťou rukoväte pre jednoduché brúsenie.**
- **Dokonalá regulácia otáčok pre rôzne aplikácie a optimálne výsledky: Spúšťací spínač s premenlivým počtom otáčok a päť rôznych režimov rýchlosti umožňujú optimálnu reguláciu počtu otáčok.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky, 1× upínacia klieština 6 mm.

Upozornenie:

Príslušné brúsne kotúče (CER) nájdete pod číslom 554012, čistiace a hrubé čistiace kotúče pod číslami 554050; 554051; 554054 a 554055.

Technický opis

Napätie akumulátora	12 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Hmotnosť	0,53 kg
Označenie výrobcu	GWG 12V-50 S
Spínač mŕtveho muža	nie
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø kotúčov	50 mm
Rozsah otáčok	5000 - 15000 min ⁻¹
maximálny Ø upínacích klieštín	6 mm
Druh produktu	Uhlová brúska