



Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora Systém FlexiClick, Typ: GSR1890FCS



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070107 GSR1890FCS
GTIN	4059952617428
Trieda položky	03B

Popis

Prevedenie:

- **Kompaktné, výkonné akumulátorové vrtacie skrutkovače s otáčaním doprava/doľava.**
- **LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru a indikátor stavu nabitia batérie.**
- **Viacstupňové nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie.**
- **Elektronická regulácia otáčok pre presné vrtanie a skrutkovanie.**
- **Mäkká rukoväť.**

Možnosť dodatočného vybavenia s modulom **Connectivity**. Maximálna flexibilita: S mnohými predstaviteľnými nasadami je systém **FlexiClick** optimálnym riešením pre všetky pracovné situácie.

- **Vhodné na vrtanie s príklepom do betónu bez námahy do 10 mm Ø.**
- **Kompaktná a výkonná konštrukcia s dĺžkou hlavy len 136 mm a maximálnym krútiacim momentom 64 Nm.**

Rozsah balenia:

Vrátane L-BOXXu, **bez** akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory, štartovacie súpravy a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Technický opis

Rozsah otáčok 1. stupeň	0 - 630 min ⁻¹
Označenie výrobcu	GSR 18V 19 FC
Konštrukcia motora	bezkefový motor
typické použitie	Strong
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Druh batérie	Li-Ion
maximálny krútiaci moment tvrdý	64 Nm
Rozsah otáčok 2. stupeň	0 - 2100 min ⁻¹
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
maximálny krútiaci moment mäkký	36 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	68 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Hmotnosť	1,1 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Napätie akumulátora	18 V
Druh produktu	Víťací skrutkovač

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073854 B18
------------------------------------------------------------	------------