

bimos

Pracovná otočná stolička, integrálna pena, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká, Typ: BLACK**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965252 BLACK
GTIN	4016849943893
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo sú vyrobené z mäkkej integrálnej peny. Veľmi pevné, ľahko čistiteľné, umývateľné a odolné voči miernym kyselinám a zásadám, ako aj na mechanickému pôsobeniu. Odolné voči odletujúcim iskrám.

Otočná pracovná stolička Work-Tec Ergo: Pohodlné čalúnenie s ergonomicky tvarovaným operadlom a horizontálnym prešivaním, s praktickými posuvnými rukoväťami v oranžovej farbe. S ergonomickým balíkom: Synchronná technológia vrátane regulácie hmotnosti. Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

Technický opis

Prevedenie	vysoká výška sedenia
Hĺbka sedu	470 mm
Operadlo Rozsah prestavenia výšky	60 mm
Šírka sedu	460 mm

Séria	Work-Tec Ergo
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	60 mm
Operadlo Výška	580 mm
Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch	6 Stupeň
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	590 - 860 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička